

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe ruder i lågerne, 36×16G, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940103 800
GTIN	4062406068714
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal hylder	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde	1000 mm
Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Låge med rude
Højde	800 mm
Vægt	54 kg
Dybde	500 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal skuffer	1
Nyttehøjde	645 mm
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
	940511 750/800

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 750/800 mm

Måtte til skuffer Mål i G 36X16

951830 36X16