

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe ruder i lågerne, 36×16G, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940103 1500
GTIN	4062406068752
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Skabsfronter	Låge med rude
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	1345 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Bredde	1000 mm
Antal hylder	2
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Vægt	88 kg
Højde	1500 mm
Greb, placering	øverst
Antal skuffer	2
Dybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	16
Bredde i G	40
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G

Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1500 mm	940511 1500
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1500 mm	940501 1500
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Måtte til skuffer Mål i G 36X16	951830 36X16