

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe jalousilåge, 36×14G, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940109 2000
GTIN	4062406068783
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×14G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus, lysegråt RAL 7035, **pulverlakeret**. Rulleforhæng i eloxerede aluminiumsprofiler kan ikke konfigureres i farven.

Låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal hylder	3
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal skuffer	3
Skabsfronter	jalousilåge
Vægt	115 kg
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	1845 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Bredde	1000 mm
Greb, placering	nederst
Højde	2000 mm
Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Bredde i G	40
Skuffer, nyttedybde i G	14
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G

Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300