

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe ruder i lågerne, 36×16G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940103 1000 |
| GTIN | 4062406068738 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--|
| Skabsfronter | Låge med rude |
| Skuffeutræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg |
| Vægt | 64 kg |
| Dybde | 500 mm |
| Antal hylder | 2 |
| Antal skuffer | 1 |
| ComfortClose | nej |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Greb, placering | øverst |
| Højde | 1000 mm |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Bredde | 1000 mm |
| Nyttehøjde | 845 mm |
| Skuffer, nyttebredde | 900 mm |
| Dybde i G | 20 |
| Skuffer, nyttedybde | 400 mm |
| Skuffer, nyttedybde i G | 16 |
| Bredde i G | 40 |
| Skuffer, nyttebredde i G | 36 |
| Skuffer, nytteflade i G | 36×16 |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 kg |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×16G |

| | |
|--------------------|-----------|
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Produkttype | Hyldeskab |

Tilbehør

| | |
|--|-----------------|
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm | 940642 300 |
| Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16 | 951885 36X16 |
| Skydegreb til GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm | 940642 100 |
| Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40 | 958146 40 |
| Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16 | 951910 36X16 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm | 940642 200 |
| Måtte til skuffer Mål i G 36X16 | 951830 36X16 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm | 940642 125 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm | 940642 150 |
| Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F | 940559 F |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm | 940642 75 |
| Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20 | 951980 40X20 |
| Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 940590 40 |
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 940550 40 |
| Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20 | 951985 40X20 |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 940560 40 |

| | |
|--|------------------|
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 940552 40 |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm | 940511 1000/1250 |
| Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg | 950180 75 |