

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe ruder i lågerne, 36×16G, Højde: 1250mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940103 1250
GTIN	4062406068745
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal skuffer	1
ComfortClose	nej
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højde	1250 mm
Antal hylder	2
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1000 mm
Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Låge med rude
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm
Nyttehøjde	1095 mm
Vægt	72 kg
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttedybde i G	16
Bredde i G	40
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G

Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Måtte til skuffer Mål i G 36X16	951830 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 1250 mm	940501 1250
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
	940642 300

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 300 mm

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens
bæreevne 75 kg

950180 75

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 200 mm

940642 200