

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe ruder i lågerne, 36×16G, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940103 900
GTIN	4062406068721
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	57 kg
Højde	900 mm

Nyttehøjde	745 mm
Greb, placering	øverst
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Bredde	1000 mm
Antal hylder	1
ComfortClose	nej
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Antal skuffer	1
Skabsfronter	Låge med rude
Bredde i G	40
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nyttedybde i G	16
Skuffer, nyttedybde	400 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 900 mm	940511 900
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20

Måtte til skuffer Mål i G 36X16

951830 36X16

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11