

Garant GRIDLINE

Overskab med skuffe massive hængslede metallåger, 36×16G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940111 1000
GTIN	4062406068806
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	1
Dybde	500 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Bredde	1000 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Greb, placering	nederst
Højde	1000 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	64 kg
Antal hylder	2
Skabsfronter	Massiv metallåge
Nyttehøjde	845 mm
Bredde i G	40
Skuffer, nytte dybde i G	16
Skuffer, nytte bredde i G	36
Dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde	900 mm
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Skuffer, nytte flade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×16G
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Måtte til skuffer Mål i G 36X16	951830 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm

940511 1000/1250