

Garant GRIDLINE

**Overskab med skuffe massive hængslede metallåger, 36×16G, Højde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940111 750
GTIN	4062406068790
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Greb, placering	nederst
Dybde	500 mm

Vægt	52 kg
Højde	750 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Bredde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Antal skuffer	1
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	595 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal hylder	1
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Dybde i G	20
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Bredde i G	40
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nytte dybde i G	16
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×16
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nytte dybde i G	36×16G
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Måtte til skuffer Mål i G 36X16	951830 36X16
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 750/800 mm	940511 750/800
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940642 100
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 36X16	951910 36X16
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940642 200
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940642 150
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 36X16	951885 36X16
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940642 300
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940642 75
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40