

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940121 800    |
| GTIN                | 4062406068844 |
| Artikelklasse       | 9GI           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssokker** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Højde                                | 800 mm |
| Greb, placering                      | øverst |
| Antal hylder                         | 1      |
| Dybde                                | 500 mm |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja     |

|   |  |
|---|--|
| ComfortClose  | nej  |
| Bredde  | 1250 mm  |
| Skabsfronter  | Massiv metallåge   |
| Nyttehøjde  | 645 mm   |
| Vægt  | 73 kg  |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg   |
| Bredde i G  | 50   |
| Dybde i G   | 20   |
| Materialetykkelse   | 0,9 mm   |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig                                | 1000 kg  |
| Døråbningsvinkel  | 250 grader   |
| Højdeindstilling i intervaller                                  | 25 mm  |
| Cylinderlås   | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skab, konstruktion  | Basisskab  |
| Produkttype   | Hyldeskab  |

## Tilbehør

|  |                |
|--|----------------|
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50  | 940550 50      |
| Hyldeplade i limtræ Mål i G 50X20  | 951985 50X20   |
| Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F   | 940559 F       |
| Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50  | 940590 50      |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50  | 940560 50      |
| Hyldeplade i bambus Mål i G 50X20  | 951980 50X20   |
| Belysnings sæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 750/800 mm | 940512 750/800 |
|  | 940510 750/800 |

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 750/800 mm

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50

940552 50

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 50

958146 50