

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940121 2000
GTIN	4062406068899
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	156 kg
Bredde	1250 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Højde	2000 mm
Antal hylder	5
Greb, placering	midte
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	1845 mm
Dybde	500 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
ComfortClose	nej
Bredde i G	50
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 2000 mm	940510 2000
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20G Højde 150 mm Kabinetbredde i G 50	958146 50

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Belysningssæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 2000 mm	940512 2000
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50