

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 1250mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940127 1250
GTIN	4062406069087
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Greb, placering	øverst

Vægt	102 kg
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Antal hylder	2
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Bredde i G	50
Højde	1250 mm
Dybde i G	20
Bredde	1250 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	1095 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hyldeplade i bambus Mål i G 50X20	951980 50X20
Belysningssæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 50G til skabshøjde 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Hyldeplade i limtræ Mål i G 50X20	951985 50X20

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 50	958146 50
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50