

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940125 2000
GTIN	4062406069032
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg

Bredde	1250 mm
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
ComfortClose	nej
Vægt	156 kg
Greb, placering	midte
Højde	2000 mm
Dybde	500 mm
Nyttehøjde	1845 mm
Antal hylder	5
Bredde i G	50
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 50	958146 50
Belysnings sæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 50G til skabshøjde 2000 mm	940513 2000
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50