

Garant GRIDLINE

**Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940127 1500
GTIN	4062406069094
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	1500 mm
Dybde i G	20

Dybde	500 mm
Antal hylder	3
ComfortClose	nej
Bredde i G	50
Vægt	120 kg
Greb, placering	øverst
Nyttehøjde	1345 mm
Bredde	1250 mm
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hyldeplade i bambus Mål i G 50X20	951980 50X20
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Belysnings sæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 50G til skabshøjde 1500 mm	940513 1500
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50

Hyldeplade i limtræ Mål i G 50X20	951985 50X20
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 50	958146 50
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21