


**Spiralbor HSS nr. 114000 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 6-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Antal skær Z: 2

Borområde: 6 - 10 mm

Antal bor: 41

Bor i stigende størrelse: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Borområde	6 - 10 mm
Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Antal bor	41
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8

Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Tilbehør

Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8

Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1