

Garant GRIDLINE

Overskab med massive hængslede metallåger, Højde: 500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940131 500
GTIN	4062406069117
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50x20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivelleringssokke ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Antal hylder	1
Dybde	500 mm
Højde	500 mm
ComfortClose	nej
Greb, placering	nederst
Bredde	1250 mm

Nyttehøjde	345 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	52 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge
Dybde i G	20
Bredde i G	50
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F