

Garant GRIDLINE

Overskab med massive hængslede metallåger, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940131 750
GTIN	4062406069124
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivelleringssoffel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Greb, placering	nederst
Skabsfronter	Massiv metallåge

Højde	750 mm
Nyttehøjde	595 mm
Bredde	1250 mm
ComfortClose	nej
Vægt	70 kg
Dybde	500 mm
Antal hylder	1
Bredde i G	50
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 750/800 mm	940510 750/800
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 750/800 mm	940512 750/800
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50

940550 50