

Garant GRIDLINE

Overskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940131 1000
GTIN	4062406069131
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50x20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivelleringssokke ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Nytte højde	845 mm
Vægt	89 kg

Antal hylder	2
Dybde	500 mm
Greb, placering	nederst
Bredde	1250 mm
ComfortClose	nej
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20
Bredde i G	50
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
	940512 1000/1250

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 1000/1250 mm

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50

940590 50

Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F

940559 F