

Garant GRIDLINE

Overskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940137 1000
GTIN	4062406069223
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Nytte højde	845 mm
Dybde i G	20
Greb, placering	nederst

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	89 kg
Højde	1000 mm
ComfortClose	nej
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Bredde i G	50
Antal hylder	2
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1250 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 50G til skabshøjde 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50

