

Garant GRIDLINE

Overskab med massive metalskydelåger, Højde: 500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940135 500
GTIN	4062406069179
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Greb, placering	nederst
ComfortClose	nej
Højde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal hylder	1
Nyttehøjde	345 mm
Dybde i G	20
Vægt	52 kg
Bredde	1250 mm
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Bredde i G	50
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21