



## Vand-ringpumpe, Type: WR1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	385025 WR1
GTIN	2050001785244
Artikelklasse	38L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Vandringpumpens driftsmiddelkredsløb forsynes med kølesmøremiddel.
- Returløb af overskydende væske til værktøjsmaskinen.
- Der kræves ikke nogen ekstra væskeudskillere.

#### Anvendelse:

Drift af vakumspændeplader og -systemer.

#### Leveringsomfang:

2 m vakuumslange, 3/2-vejs-håndventil med lufttilførsel, vakuummåler.

Længde: 463 mm

Bredde: 432 mm

Højde: 602 mm

Sugeeffekt: 25 m<sup>3</sup>/h

Motorspænding: 400 V

Motorydelse: 0,83 kW

### Teknisk beskrivelse

Sugeeffekt	25 m <sup>3</sup> /h
Højde	602 mm
Vægt	45,5 kg

Længde	463 mm
Bredde	432 mm
Motorydelse	0,83 kW
Motorspænding	400 V
Produkttype	Vakuüm-generatorer