



Vand-ringpumpe, Type: WR2



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 385025 WR2 |
| GTIN | 2050001785251 |
| Artikelklasse | 38L |

Beskrivelse

Udførelse:

- Vandringpumpens driftsmiddelkredsløb forsynes med kølesmøremiddel.
- Returløb af overskydende væske til værktøjsmaskinen.
- Der kræves ikke nogen ekstra væskeudskillere.

Anvendelse:

Drift af vakumspændeplader og -systemer.

Leveringsomfang:

2 m vakuumslange, 3/2-vejs-håndventil med lufttilførsel, vakuummåler.

Længde: 515 mm

Bredde: 572 mm

Højde: 743 mm

Sugeeffekt: 48 m³/h

Motorspænding: 400 V

Motorydelse: 1,2 kW

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------|--------|
| Bredde | 572 mm |
| Vægt | 57 kg |
| Længde | 515 mm |

| | |
|---------------|----------------------|
| Sugeeffekt | 48 m ³ /h |
| Højde | 743 mm |
| Motorspænding | 400 V |
| Motorydelse | 1,2 kW |
| Produkttype | Vakuüm-generatorer |