



## Vand-ringpumpe, Type: WR3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	385025 WR3
GTIN	2050001785268
Artikelklasse	38L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Vandringpumpens driftsmiddelkredsløb forsynes med kølesmøremiddel.
- Returløb af overskydende væske til værktøjsmaskinen.
- Der kræves ikke nogen ekstra væskeudskillere.

#### Anvendelse:

Drift af vakumspændeplader og -systemer.

#### Leveringsomfang:

2 m vakuumslange, 3/2-vejs-håndventil med lufttilførsel, vakuummåler.

Længde: 515 mm

Bredde: 572 mm

Højde: 743 mm

Sugeeffekt: 65 m<sup>3</sup>/h

Motorspænding: 400 V

Motorydelse: 2,4 kW

### Teknisk beskrivelse

Vægt	72 kg
Længde	515 mm
Motorydelse	2,4 kW

Sugeeffekt	65 m <sup>3</sup> /h
Motorspænding	400 V
Højde	743 mm
Bredde	572 mm
Produkttype	Vakuüm-generatorer