


Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940165 900
GTIN	4062406069711
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 60x20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 foddere, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Vægt	82 kg
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	763 mm

Antal hylder	2
Højde	900 mm
Bredde i G	60
Dybde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20
Bredde	1500 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 900 mm	940514 900
Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20	951985 60X20
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 60	958146 60
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20	951980 60X20
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30