


Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940165 800
GTIN	4062406069605
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Nytte højde	663 mm
ComfortClose	nej
Bredde i G	60
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Dybde	500 mm

Greb, placering	øverst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Højde	800 mm
Bredde	1500 mm
Vægt	77 kg
Dybde i G	20
Antal hylder	2
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20	951980 60X20
Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20	951985 60X20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Belysnings sæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 750/800 mm	940514 750/800
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
	940651 100

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 100 mm

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150
mm Kabinetbredde i G 60

958146 60

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940550 30

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 125 mm

940651 125

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940590 30

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 300 mm

940651 300

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 200 mm

940651 200

Låseblænde til GridLine Type GP21

914227 GP21

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 150 mm

940651 150