

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940165 1000
GTIN	4062406069728
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60x20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Antal hylder	4
Nytte højde	863 mm

Dybde	500 mm
Greb, placering	øverst
Dybde i G	20
ComfortClose	nej
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	93 kg
Højde	1000 mm
Bredde i G	60
Bredde	1500 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Belysningssæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
	940651 200

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G
Skuffefronthøjde 200 mm

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940590 30

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940552 30

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G
Skuffefronthøjde 125 mm

940651 125

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940550 30

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940560 30

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G
Skuffefronthøjde 150 mm

940651 150

Låseblænde til GridLine Type GP21

914227 GP21

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20G Højde 150 mm
Kabinetbredde i G 60

958146 60

Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20

951980 60X20

Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20

951985 60X20