

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940167 750
GTIN	4062406069766
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	74 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1500 mm
Nytte højde	613 mm

Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Dybde	500 mm
Bredde i G	60
Højde	750 mm
ComfortClose	nej
Dybde i G	20
Antal hylder	2
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20	951980 60X20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 60	958146 60
	940651 125

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 125 mm

Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20

951985 60X20

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 150 mm

940651 150

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940550 30

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940560 30

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 75 mm

940651 75

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F

940559 F

Belysningssæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger,
bredde 60G til skabshøjde 750/800 mm

940514 750/800

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 300 mm

940651 300