

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940167 900
GTIN	4062406069780
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 foddere, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20
ComfortClose	nej
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm

Greb, placering	øverst
Vægt	82 kg
Bredde i G	60
Antal hylder	2
Nyttehøjde	763 mm
Højde	900 mm
Bredde	1500 mm
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 60	958146 60
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20	951985 60X20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20	951980 60X20
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
	940651 100

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 100 mm

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 300 mm

940651 300

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940550 30

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940560 30

Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger,
bredde 60G til skabshøjde 900 mm

940514 900

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 200 mm

940651 200

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 125 mm

940651 125

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G
Skuffefronthøjde 75 mm

940651 75