

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940167 800
GTIN	4062406069773
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60x20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
Højde	800 mm
Antal hylder	2
ComfortClose	nej

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm
Bredde i G	60
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Bredde	1500 mm
Dybde i G	20
Nyttehøjde	663 mm
Vægt	77 kg
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 60	958146 60
Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20	951985 60X20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20	951980 60X20

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Belysningssæt Extended til GridLine skabe med skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 750/800 mm	940514 750/800
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100