

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe massive metalskydelåger, 26×14G, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940185 800    |
| GTIN                | 4062406066949 |
| Artikelklasse       | 9GI           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G, med skuffer 26×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Bredde                   | 1500 mm |
| Dybde                    | 500 mm  |
| Skuffer, nyttebredde i G | 26      |
| Skuffer, nytte dybde i G | 14      |

|   |  |
|---|--|
| Dybde i G   | 20   |
| Vægt  | 93 kg  |
| Antal hylder  | 2  |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg   |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne                                   | 75 kg  |
| Bredde i G  | 60   |
| ComfortClose  | nej  |
| Nyttehøjde  | 663 mm   |
| Skuffer, nyttebredde  | 650 mm   |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)                              | 100 %  |
| Skuffer, nyttedybde   | 350 mm   |
| Antal skuffer   | 2  |
| Skuffer, nytteflade i G   | 26×14  |
| Greb, placering   | øverst   |
| Højde   | 800 mm   |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres                            | ja   |
| Materialetykkelse   | 0,9 mm   |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig                                | 1000 kg  |
| Højdeindstilling i intervaller                                  | 25 mm  |
| Cylinderlås   | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G                           | 26×14G   |
| Skab, konstruktion  | Basisskab  |
| Produkttype   | Hyldeskab  |

---

## Tilbehør

---

|  |                |
|--|----------------|
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 300 mm                            | 940651 300     |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 125 mm                            | 940651 125     |
| Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30  | 940590 30      |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30  | 940560 30      |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 100 mm                            | 940651 100     |
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30  | 940552 30      |
| Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150<br>mm Kabinetbredde i G 60                | 958146 60      |
| Låseblænde til GridLine Type GP21  | 914227 GP21    |
| Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20  | 951980 60X20   |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 150 mm                            | 940651 150     |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 75 mm                             | 940651 75      |
| Belysningssæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger,<br>bredde 60G til skabshøjde 750/800 mm | 940514 750/800 |
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30  | 940550 30      |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G<br>Skuffefronthøjde 200 mm                            | 940651 200     |
| Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens<br>bæreevne 75 kg                         | 950180 75      |
| Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20  | 951985 60X20   |