

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe massive metalskydelåger, 26×14G, Højde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940185 750
GTIN	4062406066932
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G, med skuffer 26×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivelleringssokke** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttedybde	350 mm
Dybde i G	20
Greb, placering	øverst
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Antal hylder	2
Skuffer, nyttedybde i G	14
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Højde	750 mm
Antal skuffer	2
Nyttehøjde	613 mm
Bredde i G	60
ComfortClose	nej
Skuffer, nytteflade i G	26×14
Bredde	1500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Dybde	500 mm
Vægt	90 kg
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×14G
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 750/800 mm	940514 750/800
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20	951980 60X20
Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20	951985 60X20
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20G Højde 150 mm Kabinetbredde i G 60	958146 60