

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe massive metalskydelåger, 26×14G, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940185 1000
GTIN	4062406066963
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G, med skuffer 26×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Nytte højde	863 mm

Højde	1000 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nyttebredde i G	26
Dybde	500 mm
Bredde i G	60
Skuffer, nytteflade i G	26×14
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	14
Dybde i G	20
Greb, placering	øverst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	109 kg
Bredde	1500 mm
Antal hylder	4
Skuffer, nyttedybde	350 mm
ComfortClose	nej
Antal skuffer	2
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×14G
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

---

## Tilbehør

---

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20	951985 60X20
Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20	951980 60X20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 60	958146 60
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Belysningssæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125