

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe vinduer i skydelågerne, 26×14G, Højde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

940187 1250

GTIN

4062406069940

Artikelklasse

9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G, med skuffer 26×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttebredde

650 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttedybde i G	14
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	26
Vægt	121 kg
Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Dybde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Antal hylder	4
Nyttehøjde	1113 mm
Bredde i G	60
Skuffer, nytteflade i G	26×14
Antal skuffer	2
Højde	1250 mm
Bredde	1500 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×14G
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

**Tilbehør**

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hyldeplade i limtræ Mål i G 60X20	951985 60X20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hyldeplade i bambus Mål i G 60X20	951980 60X20
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 60	958146 60
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Belysnings sæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300