

Garant GRIDLINE

Overskab med skuffe massive metalskydelåger, 26×14G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940195 1000
GTIN	4062406069988
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G, med skuffer 26×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Skuffer, nyttedybde	350 mm
ComfortClose	nej

Skuffer, nytteflade i G	26×14
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Greb, placering	nederst
Antal hylder	4
Skuffer, nyttedybde i G	14
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Bredde i G	60
Antal skuffer	2
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	20
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm
Bredde	1500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Vægt	109 kg
Nyttehøjde	863 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×14G
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger,
bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens
bæreevne 75 kg

950180 75