

Garant GRIDLINE

**Overskab med skuffe vinduer i skydelågerne, 26×14G, Højde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940197 750
GTIN	4062406069995
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G, med skuffer 26×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1500 mm
Vægt	90 kg
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg

Antal skuffer	2
Greb, placering	nederst
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	14
Højde	750 mm
Antal hylder	2
Nyttehøjde	613 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	26×14
Bredde i G	60
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×14G
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens  
bæreevne 75 kg

---

950180 75