

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940205 1000
GTIN	4062406070045
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	114 kg
Dybde i G	20
Bredde i G	80
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Nytte højde	863 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	1000 mm
Dybde	500 mm
Antal hylder	4
ComfortClose	nej
Bredde	2000 mm
Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 80	958146 80
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hyldeplade i limtræ Mål i G 80X20	951985 80X20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
	940515 1000/1250

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Skydelåger,
bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 100 mm

940652 100

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940590 40

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 125 mm

940652 125

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 200 mm

940652 200

Hyldeplade i bambus Mål i G 80X20

951980 80X20

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 300 mm

940652 300

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 75 mm

940652 75