

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940205 1250
GTIN	4062406070052
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

ComfortClose	nej
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Dybde i G	20
Greb, placering	øverst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Bredde i G	80
Dybde	500 mm
Nyttehøjde	1113 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Antal hylder	4
Vægt	128 kg
Højde	1250 mm
Bredde	2000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Hyldeplade i limtræ Mål i G 80X20	951985 80X20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm	940515 1000/1250

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 80	958146 80
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Hyldeplade i bambus Mål i G 80X20	951980 80X20