

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940207 750
GTIN	4062406070083
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Højde	750 mm
Bredde i G	80
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm

Bredde	2000 mm
Antal hylder	2
Vægt	92 kg
Greb, placering	øverst
Nyttehøjde	613 mm
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Belysnings sæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 750/800 mm	940515 750/800
Hyldeplade i bambus Mål i G 80X20	951980 80X20
	940652 125

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 125 mm

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 100 mm

940652 100

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940550 40

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940590 40

Hyldeplade i limtræ Mål i G 80X20

951985 80X20

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150
mm Kabinetbredde i G 80

958146 80

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 300 mm

940652 300

Låseblænde til GridLine Type GP21

914227 GP21

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G
Skuffefronthøjde 75 mm

940652 75