

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940207 900
GTIN	4062406070106
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Antal hylder	2
Nyttehøjde	763 mm
Greb, placering	øverst
Bredde i G	80

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Højde	900 mm
Dybde i G	20
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Bredde	2000 mm
Vægt	100 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 900 mm	940515 900
Hyldeplade i limtræ Mål i G 80X20	951985 80X20
Hyldeplade i bambus Mål i G 80X20	951980 80X20

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 80	958146 80
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75