

Garant GRIDLINE

Basisskab med vinduer i skydelågerne, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940207 2000
GTIN	4062406070144
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Skydelåge med rude
Bredde i G	80

Greb, placering	midte
Bredde	2000 mm
Dybde	500 mm
Nyttehøjde	1863 mm
Dybde i G	20
ComfortClose	nej
Vægt	195 kg
Højde	2000 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Antal hylder	10
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20 G Højde 150 mm Kabinetbredde i G 80	958146 80
Belysningssæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80 G til skabshøjde 2000 mm	940515 2000
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40 G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40 G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40 G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100