

Garant**APMT 060220 FR, HU7810, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215626 ALU
GTIN	4045197707932
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Hjørneradius: 2 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,1 mm
Hjørneradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 060220 FR
Type	HU7810
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	600 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		