

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe massive metalskydelåger, 36×14G, Højde: 1250mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940225 1250
GTIN	4062406070250
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	1250 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffer, nyttebredde	900 mm

Antal hylder	4
Greb, placering	øverst
Nyttehøjde	1113 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
ComfortClose	nej
Vægt	144 kg
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Bredde	2000 mm
Antal skuffer	2
Dybde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	80
Skuffer, nyttedybde i G	14
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nyttebredde i G	36
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

940515 1000/1250

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Skydelåger,
bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 75 mm

940652 75

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 200 mm

940652 200

Låseblænde til GridLine Type GP21

914227 GP21

Hyldeplade i bambus Mål i G 80X20

951980 80X20

Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F

940559 F

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 125 mm

940652 125

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940560 40

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 150 mm

940652 150

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940590 40

Hyldeplade i limtræ Mål i G 80X20

951985 80X20

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 100 mm

940652 100

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 300 mm

940652 300

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940550 40

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens
bæreevne 75 kg

950180 75

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940552 40