

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe massive metalskydelåger, 36×14G, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940225 1500
GTIN	4062406070267
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	174 kg
Skuffer, nyttedybde	350 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	14
Skuffer, nyttebredde i G	36
Antal skuffer	2
Dybde i G	20
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal hylder	6
Greb, placering	øverst
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Bredde	2000 mm
Højde	1500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	80
ComfortClose	nej
Nyttehøjde	1363 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1500 mm	940515 1500
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hyldeplade i limtræ Mål i G 80X20	951985 80X20
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Hyldeplade i bambus Mål i G 80X20	951980 80X20
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300