



Holder til radius-vendeskærsplatter, Skaftøjde h: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	240026 12
GTIN	2050001775344
Artikelklasse	29W

Beskrivelse

Udførelse:

Med slebet underlagsflade og positioneringsstifter til radiusvendeskærsplatter.

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i borer.

Teknisk beskrivelse

Til radius-vendeskærsplatter	R1 – R6
Skaftværsnit	12 mm
Skaftbredde	12 mm
Samlet længde L	103 mm
Skaftøjde h	12 mm
Produkttype	Skærholder