


Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe massive metalskydelåger, 36×14G, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940225 800
GTIN	4062406070229
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	14
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Højde	800 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg

ComfortClose	nej
Antal hylder	2
Dybde i G	20
Bredde i G	80
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	2000 mm
Vægt	111 kg
Antal skuffer	2
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nyttebredde i G	36
Nyttehøjde	663 mm
Greb, placering	øverst
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 100 mm

940652 100

940515 750/800

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger,
bredde 80G til skabshøjde 750/800 mm

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 75 mm

940652 75

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 125 mm

940652 125

Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F

940559 F

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940590 40

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 300 mm

940652 300

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 150 mm

940652 150

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940550 40

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940560 40

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens
bæreevne 75 kg

950180 75

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 200 mm

940652 200

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940552 40

Låseblænde til GridLine Type GP21

914227 GP21