

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skuffe massive metalskydelåger, 36×14G, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940225 1000
GTIN	4062406070243
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Greb, placering	øverst
Bredde i G	80
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Bredde	2000 mm
Antal skuffer	2
Højde	1000 mm
Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	14
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Vægt	130 kg
Nyttehøjde	863 mm
Antal hylder	4
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40

940590 40

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Hyldeplade i bambus Mål i G 80X20	951980 80X20
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Hyldeplade i limtræ Mål i G 80X20	951985 80X20
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Belysningssæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300