

Garant GRIDLINE

Overskab med skuffe massive metalskydelåger, 36×14G, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940235 750
GTIN	4062406070359
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	750 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Nyttehøjde	613 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal skuffer	2

Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nyttebredde i G	36
Dybde i G	20
Dybde	500 mm
Antal hylder	2
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde	2000 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Greb, placering	nederst
Vægt	107 kg
Skuffer, nytteflade i G	36×14
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Bredde i G	80
Skuffer, nyttedybde i G	14
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 75 mm

940652 75

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 750/800 mm	940515 750/800
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200