

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe vinduer i skydelågerne, 36×14G, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940227 2000 |
| GTIN | 4062406070342 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-------|
| Greb, placering | midte |
|-----------------|-------|

| | |
|---|--|
| ComfortClose | nej |
| Antal hylder | 8 |
| Skuffer, nytteflade i G | 36×14 |
| Dybde | 500 mm |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg |
| Antal skuffer | 3 |
| Skuffer, nyttebredde i G | 36 |
| Højde | 2000 mm |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Bredde | 2000 mm |
| Vægt | 211 kg |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Skuffer, nyttedybde | 350 mm |
| Dybde i G | 20 |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Skuffer, nyttebredde | 900 mm |
| Skuffer, nyttedybde i G | 14 |
| Bredde i G | 80 |
| Nyttehøjde | 1863 mm |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 kg |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×14G |
| Produkttype | Hyldeskab |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg | 950180 75 |
| Låseblænde til GridLine Type GP21 | 914227 GP21 |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 2000 mm | 940515 2000 |
| Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 940552 40 |
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 940550 40 |
| Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 940560 40 |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm | 940652 300 |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm | 940652 150 |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm | 940652 125 |
| Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 940590 40 |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm | 940652 75 |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm | 940652 100 |
| Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm | 940652 200 |
| Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F | 940559 F |