

Garant GRIDLINE

**Overskab med skuffe vinduer i skydelågerne, 36×14G, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940237 1000
GTIN	4062406070380
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivelleringssoffel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder og skuffer.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Greb, placering	nederst
Skuffer, nyttedybde i G	14
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	130 kg
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Dybde	500 mm
Nyttehøjde	863 mm
Bredde i G	80
Dybde i G	20
Antal skuffer	2
Højde	1000 mm
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Antal hylder	4
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Bredde	2000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F