

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe vinduer i skydelågerne, 36×14G, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940227 750
GTIN	4062406070281
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Bredde	2000 mm
Dybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	900 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Nyttehøjde	613 mm
Bredde i G	80
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Dybde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Vægt	107 kg
Skuffer, nyttebredde i G	36
Greb, placering	øverst
Skuffer, nyttedybde	350 mm
Antal skuffer	2
Skuffer, nyttedybde i G	14
Antal hylder	2
Højde	750 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
---	-----------

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 80G til skabshøjde 750/800 mm	940515 750/800
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	940652 150
Hyldeplade i limtræ Mål i G 80X20	951985 80X20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Hyldeplade i bambus Mål i G 80X20	951980 80X20
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100