

Garant GRIDLINE

Basisskab med skuffe vinduer i skydelågerne, 36×14G, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940227 800
GTIN	4062406070298
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 80×20G, med skuffer 36×14G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen. Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Greb, placering	øverst
Bredde	2000 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×14
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nyttedybde	350 mm
ComfortClose	nej
Antal skuffer	2
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nyttedybde i G	14
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde i G	80
Nyttehøjde	663 mm
Vægt	111 kg
Dybde i G	20
Antal hylder	2
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×14G
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G
Skuffefronthøjde 150 mm

940652 150

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G til skabshøjde 750/800 mm	940515 750/800
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	940652 300
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	940652 200
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	940652 100
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940652 125
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	940652 75
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21